



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

DURALFLEX LV

Adhesivo epóxico de baja viscosidad, bajo módulo.

ADHESIVOS Y PUENTES DE ADHERENCIA

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 04.23

DESCRIPCIÓN

DURALFLEX LV es un adhesivo epóxico de dos componentes, 100% de sólidos, insensible a la humedad, de alta resistencia para numerosas aplicaciones. Esta resina epóxica de bajo módulo, baja viscosidad es la solución perfecta para aplicaciones generales de adhesión.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Adhesión de concreto, mampostería o madera.
- Mezcle con arena de sílice seca para crear un mortero de reparación.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Adhesión excepcional para materiales de construcción.
- Proporción de mezcla 1:1, fácil de utilizar.
- Insensible a la humedad.
- Impecable adhesión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

La siguiente información se obtuvo bajo condiciones de laboratorio a 24°C. Puede esperar variaciones razonables en campo.

MÉTODO	PROPIEDADES	RESULTADO
ASTM C881	Viscosidad Mezclado	1,800 cp
ASTM C 881	Tiempo de Gelificación	25 minutos
ASTM C882	Adherencia,	2 días: > 2,000 psi (13.8 MPa) 14 días: > 2,300 psi (15.9 MPa)
ASTM D 570	Absorción de Agua	24 horas: < 0.5 %
ASTM D695	Compressive Yield	7 días: > 5,000 psi (34.5 MPa)
ASTM D695	Compressive Modulus	7 días: 300,000 psi (2,068 MPa)
ASTM D638	Resistencia a la Tensión	7 días: > 2,000 psi (13.8 MPa)
ASTM D 638	Porcentaje de Elongación	>30 %

- **DURALFLEX LV** cumple con ASTM C 881-10 Tipo III, Grado 1, Clase B y C.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

DURALFLEX LV está disponible en unidades de 15 L. Cada unidad de 15 L está compuesta de 2 kits cada uno. La relación de mezcla es de 1:1 por volumen.

3.8 Litros rinde 3,785 cm³ de epóxico. Además, 3.8 L de epóxico **DURALFLEX LV** mezclado con 3.8 L de arena de sílice seca 20/30 rendirá aproximadamente 10,537 cm³ de mortero.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

2 años en los contenedores originales, cerrados.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe ser estructuralmente sana, debe estar seca, libre de grasa, aceites, recubrimientos, polvo, compuestos de curado y otros contaminantes. Las superficies de concreto deben ser rugosas y absorbentes. El método preferido de preparación de la superficie es limpieza abrasiva u otro medio mecánico, de acuerdo con ICRI Lineamiento 310.2. Deberá desengrasar las superficies contaminadas con aceite. Retire el concreto defectuoso hasta que quede un material sólido. Después de la preparación de la superficie, la resistencia de la superficie puede probarse si las especificaciones del proyecto requieren resultados cuantitativos con un "Pull-off" acorde a la norma de la ASTM C 4541. Acero: Deberá retirar todos los aceites, grasa, mugre, recubrimientos antiguos y contaminantes químicos. Deberá limpiar la superficie hasta lograr un terminado metálico casi blanco (SSPC SP10), utilizando el método "dry-basting".

MEZCLADO:

Pre-mezcle la Parte A y la B con un motor de baja velocidad y una mezcladora "Jiffy", separadamente alrededor de 1 minuto. Vierta una parte por volumen de la Parte A y una parte por volumen de la Parte B en un contenedor limpio y seco y mezcle con un medio mecánico, durante 3 minutos. Raspar los lados y el fondo del contenedor de mezclado mientras esté mezclando. No airee el producto cuando esté mezclando. Las paletas de mezcla recomendadas son #P1 o #P2 como se encuentra en la Guía ICRI 320.5R-2014.

MORTERO:

Agregue gradualmente arena sílica malla 20/30 al epóxico previamente mezclado. Mezcle vigorosamente de 1 a 2 minutos. La relación de la mezcla de agregado a aglomerante es de alrededor de 1:1 por volumen, pero puede variar dependiendo de la consistencia deseada del mortero.

APLICACIÓN:

Las temperaturas de aplicación y de la superficie deben ser de por lo menos 10°C y elevándose. Para aplicaciones de adhesión general, aplique el epóxico mezclado con rodillo, cepillo o jalador de manera uniforme. Adhiera el material que se une antes de que **DURALFLEX LV** pierda su pegajosidad. Asegure la unión hasta que el epóxico fragüe. Reparaciones de mortero epóxico: Aplique **DURALFLEX LV** solo como una capa de imprimador a la superficie de concreto preparada. Mezcle el **DURALFLEX LV** en un mortero epóxico, tal como se describe anteriormente y aplique al área con llana o espátula en coladas de 1" a 1 1/2" (25 a 38 mm) antes de que el recubrimiento de imprimador ya no esté pegajoso. Deje que cada colada fragüe antes de aplicar las coladas subsecuentes.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo de aplicación con acetona inmediatamente después de utilizarlos, mientras todavía estén húmedos. Se requerirán medios mecánicos para retirar el epóxico endurecido.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Almacene **DURALFLEX LV** en interiores, protegido de la humedad, a temperaturas entre 10 ° C y 32 ° C.
- La temperatura ambiente y superficial durante las aplicaciones debe estar entre 10 ° C y 32 ° C.
- La temperatura del material debe ser de al menos 10 ° C y aumentando.
- El tiempo de trabajo y el tiempo de curado disminuirán a medida que aumenta la temperatura, y aumentarán a medida que la temperatura disminuye.
- No diluir **DURALFLEX LV**.
- **DURALFLEX LV** se decolorará tras una exposición prolongada a la luz ultravioleta y la iluminación artificial de alta intensidad.
- **DURALFLEX LV** no se debe utilizar como un acabado / revestimiento estético.
- No use **DURALFLEX LV** para anclaje aéreo.
- El espesor máximo de aplicación del mortero **DURALFLEX LV** es de 1.5" por levantamiento.
- En todos los casos, consulte la Hoja de datos de seguridad del producto antes de usar.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.